

精密流量制御弁 GRPO-10-PK-3

製品番号: 13229

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
操作方法	手動
調整部品	スケール付回転ノブ
取付方法	フロントパネル取付
制御流れの標準流量	3.8 L/min
作動圧力	0 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...50 °C
材質ハウジング	強化 PA
取付位置	任意
使用圧力 2→1	0 bar...0.5 bar
絞り方向の標準公称流量 0.1-→0MPa(1-→0bar, 14.5-→0psi)	1.65 L/min
制御流れ 0.6-→0MPa(6-→0bar, 87-→0psi)時の標準流量	5.2 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...50 °C
製品質量	48 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質シール	NBR PVC
材質リテーナ	鍛造アルミ合金
材質: PK 接続	鍛造アルミ合金 真鍮
材質: ねじ	鋼