

ソレノイドコイル
MSFW-110-50/60-DS
製品番号: 13265

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
力率 $\cos \{\Phi\}$	0.7
コイル特性値	110V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
許容周波数変動	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
海洋仕様	証明書を参照
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	DNV TAA000032J
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...40 °C
許容締付トルク ソケット	0.4 Nm
製品質量	55 g
電気接続	タイプA DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 銅
巻き上げ材質	銅