

ソレノイドコイル  
MSFW-230-50/60-DS  
製品番号: 13266

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| 取付位置                | 任意                                       |
| スイッチ位置指示器           | いいえ                                      |
| 最速ピックアップ時間          | 10 ms                                    |
| スイッチオン時間            | 100%                                     |
| 力率 $\cos \{\Phi\}$  | 0.7                                      |
| コイル特性値              | 230V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA |
| 許容周波数変動             | +/- 5 %                                  |
| 許容電圧変動              | +/- 10 %                                 |
| 海洋仕様                | 証明書を参照                                   |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | 欧州低電圧指令に準拠                               |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠                              |
| 証明書発行機関             | DNV TAA000032J                           |
| LABS 認証             | VDMA24364-C1-L                           |
| 保護等級                | IP65                                     |
| 周囲温度                | -5 °C...40 °C                            |
| 許容締付トルク ソケット        | 0.4 Nm                                   |
| 製品質量                | 55 g                                     |
| 電気接続                | タイプA<br>DIN EN 175301-803準拠              |
| 取付方法                | ローレットナット付                                |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                   |
| ソレノイドコイル材質          | Duroplast<br>銅<br>銅                      |
| 巻き上げ材質              | 銅                                        |