

ユニオンストレート
QS-V0-4
製品番号: 132890

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2.8 mm
材料の耐火試験	UL94 V-0(ハウジング) UL94 V-0(リリースリング)
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	6.1 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径4mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
色 リリースリング	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PBT
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス 真鍮