

ユニオンティー  
QST-V0-4  
製品番号: 132896

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                |
| 呼び径           | 2.8 mm                                                            |
| 材料の耐火試験       | UL94 V-0(ハウジング)<br>UL94 V-0(リリースリング)                              |
| 形状            | ティー                                                               |
| 発注単位          | 1                                                                 |
| 構造            | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                       |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                                        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                                                      |
| 製品質量          | 9.6 g                                                             |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径4mm用                                                       |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用                                                       |
| 色 リリースリング     | 黒                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング      | PBT                                                               |
| リリースリング材質     | PBT                                                               |
| チューブシール材質     | NBR                                                               |
| チューブ止め具材質     | ステンレス<br>真鍮                                                       |