

カートリッジ  
QSPLLKG10-1/4-U  
製品番号: 132929

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | ミニ                                                                |
| 呼び径           | 3.3 mm                                                            |
| 取付位置          | 任意                                                                |
| 形状            | ロングエルボ                                                            |
| 発注単位          | 10                                                                |
| 構造            | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 海洋仕様          | 証明書を参照                                                            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気                                    |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度          | -5 °C...60 °C                                                     |
| 製品質量          | 3.2 g                                                             |
| 取付方法          | 位置決めピン                                                            |
| エア接続ポート 1     | カートリッジ 10 mm                                                      |
| 空気圧接続 2       | チューブ外径1/4"に対応                                                     |
| 周囲温度 華氏       | 23 °F...140 °F                                                    |
| 色 リリースリング     | グレー                                                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング      | 強化 PA                                                             |
| リリースリング材質     | POM                                                               |
| チューブシール材質     | NBR                                                               |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                             |