

カートリッジ
QSPKG14-8
製品番号: 132931

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	5.2 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	Oリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	5.3 g
取付方法	位置決めピン
エア接続ポート 1	カートリッジ 14mm
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス