

ストレート  
QSM-M5-3-I-R  
製品番号: 133003

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | ミニ                                                                  |
| 呼び径            | 1.9 mm                                                              |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                              |
| 取付位置           | 任意                                                                  |
| 形状             | ストレート, 丸型リリースリング                                                    |
| 発注単位           | 10                                                                  |
| 構造             | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 温度依存性使用圧力      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度           | -10 °C...80 °C                                                      |
| 定格締付トルク        | 1.2 Nm                                                              |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                                |
| 製品質量           | 3.2 g                                                               |
| 取付方法           | 内六角穴 SW2                                                            |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじM5                                                               |
| 空気圧接続 2        | チューブ(外径3mm)用                                                        |
| 色 リリースリング      | 青                                                                   |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |
| リリースリング材質      | POM                                                                 |
| チューブシール材質      | NBR                                                                 |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                               |