

# ブランキングプラグ QSMC-2H

製品番号: 133036

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | ミニ  |
| 取付位置          | 任意  |
| 形状            | ブランキングプラグ   |
| 発注単位          | 10  |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 温度依存性使用圧力     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可   |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性   |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 周囲温度          | -10 °C...80 °C  |
| 製品質量          | 0.1 g   |
| エア接続ポート 1     | ワンタッチスリーブ直径 2mm   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠  |
| 材質 ハウジング      | PBT   |