

プラスチックチューブ PUN-H-2X0,4-NT

製品番号: 133038

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 外径 | 2 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 8 mm |
| 内径 | 1.2 mm |
| 最小曲げ半径 | 5 mm |
| 使用に関する注記 | TPE-U エーテルベース |
| チューブ特性 | ケーブルペア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可 |
| 周囲温度 | -35 °C...60 °C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0024 kg/m |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径2mm用 |
| 色 | ナチュラル |
| ショア硬さ | D 52 +/-3 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: チューブ | TPE-U(PU) |