

エルボ NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10

製品番号: 133068

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	5.8 mm
形状	L型, 追加のワンタッチコネクタ 縦
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	19 g
取付方法	六角ねじ SW17
エア接続ポート 1	雄ねじR3/8
空気圧接続 2	チューブ外径10mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PP
チューブ止め具材質	ステンレス