

ブランチワイ

NPQP-Y-R18-Q6-FD-P10

製品番号: 133083

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 2.8 mm |
| 形状 | Y形 |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -20 °C...60 °C |
| 製品質量 | 8 g |
| 取付方法 | 六角ねじ SW12 |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじR1/8 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径6mm用 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | PP |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |