

ユニオンティー
NPQP-T-Q4-E-FD-P10
製品番号: 133110

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2.8 mm
形状	ティー
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	6.5 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径4mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PP
チューブ止め具材質	ステンレス