

ユニオンティー  
NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10  
製品番号: 133115

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                             |
|---------------|-------------------------------|
| サイズ           | 標準                            |
| 呼び径           | 2.3 mm                        |
| 形状            | ティー                           |
| 発注単位          | 10                            |
| 構造            | Push-Pull方式                   |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.95 bar...10 bar            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                         |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性                 |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III             |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。            |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                |
| 製品質量          | 9 g                           |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径6mm用                   |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                        |
| 材質 ハウジング      | PP                            |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                         |