

サイレンサ付排気絞り VFFK-C-K-M5-P

製品番号: 133140

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	流量音圧機能
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	M5
調整部品	ローレットネジ
取付方法	ねじ込み式
標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 L/min...80 L/min
作動圧力	0 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
定格締付トルク	1.4 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	4.3 g
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 調整ねじ	真鍮ニッケルめっき