

ユニオンブランチワイ  
NPQP-Y-Q8-E-FD  
製品番号: 133179

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| サイズ           | 標準                             |
| 呼び径           | 5.7 mm                         |
| 形状            | Y形                             |
| 発注単位          | 1                              |
| 構造            | Push-Pull方式                    |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.95 bar...10 bar             |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                          |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性                  |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III              |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。             |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                 |
| 製品質量          | 13 g                           |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径8mm用                    |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径8mm用                    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |
| 材質 ハウジング      | PP                             |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                          |