

制動抵抗器  
**CACR-LE2-100-W500**  
製品番号: 1336615

FESTO



データシート

| 特徴                          | 値                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| サイズ                         | 500                               |
| 取付位置                        | 自由対流<br>垂直                        |
| 380Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー       | 2000 Ws                           |
| 780Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー       | 1800 Ws                           |
| 35% ED(スイッチオン時間)および20°C時の出力 | 500 W                             |
| ブレーキ抵抗の定格出力                 | 200 W                             |
| 380Vのときの制動抵抗器の定格出力          | 150 W                             |
| 780Vのときの制動抵抗器の定格出力          | 120 W                             |
| 抵抗値                         | 100 Ohm                           |
| 認証                          | c CSA us(OL)<br>c UL us - 認定 (OL) |
| LABS 認証                     | VDMA24364-ゾーン III                 |
| 保護等級                        | IP65                              |
| 周囲温度                        | 0 °C...50 °C                      |
| 製品質量                        | 550 g                             |
| 取付方法                        | 取付穴付<br>アクセサリ付<br>オプション:          |
| マテリアルに関する注意事項               | RoHS準拠                            |