

ドライブシャフト
EAMB-24-9-15X21-16X20
製品番号: 1344642

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	15 mm
ホルダー直径 2	16 mm
サイズ	80
呼び長さ	21 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	3.1 kgmm ²
伝達トルク	29 Nm
製品質量	72 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠