

2山ナックル
CRSG-M12X1,25
製品番号: 13570

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M12x1.25
取付位置	任意
規格ベース	DIN 71752 規格品 ISO 8140
ねじ式コネクタ	雌ねじ M12x1.25
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	1.5 kN
製品質量	162.8 g
材質 ロッドクレビス	ステンレス
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	高合金鋼
材質: ナット	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス