

セミロータリアクチュエータ
DSM-40-270-HD-A-B
製品番号: 1369114

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
回転角度	0 deg...270 deg
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ペーン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	1.5 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
最大軸力	950 N
最大ラジアル力	1200 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	20 Nm
製品質量	3712 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ドライブシャフト	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金