

マルチチューブコネクタ
KM-22-B
製品番号: 13694

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
発注単位	1
使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
最大接続部	22
空気圧接続	チューブ外径3mm用 チューブ 外径4mm用 チューブ 外径6mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠