

サブベース NAS-1/4-NPT-1A

製品番号: 13994

FESTO



データシート

特徴	値
長さ	24 mm
作動圧力	16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
空気圧接続 2	NPT1/4-18
空気圧接続 4	NPT1/4-18