


センサブラケット
DASI-B12-50-S8
製品番号: 1435230

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
締付トルク	1.2 Nm
製品質量	70 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠