

カップリング
EAMC-20-30-6-10
製品番号: 1451964

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	6 mm
ホルダー直径 2	10 mm
サイズ	20
呼び長さ	30 mm
取付位置	任意
最高回転数	9000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	1.06 kgmm ²
伝達トルク	2.3 Nm
製品質量	20 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠