

カップリング  
EAMD-25-22-10-10X12  
製品番号: 1453860

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| 保持部径 1        | 10 mm                 |
| ホルダー直径 2      | 10 mm                 |
| サイズ           | 25                    |
| 呼び長さ          | 22 mm                 |
| 取付位置          | 任意                    |
| 最高回転数         | 8000 1/min            |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%               |
| 周囲温度          | -25 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント     | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 9 Nm                  |
| 製品質量          | 43.7 g                |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |