

カップリング
EAMC-56-58-19-24
製品番号: 1485674

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	19 mm
ホルダー直径 2	24 mm
サイズ	56
呼び長さ	58 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	128 kgmm ²
伝達トルク	60 Nm
製品質量	277 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠