


# プログラミングケーブル NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

製品番号: 1501332

FESTO



## データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付位置	任意
電気接続 1	ストレートプラグ, USB 2.0 タイプA, 4ピン
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	USB 2.0 タイプ B
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気接続 2	ストレートプラグ, USB 2.0 タイプB, 4ピン
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	USB 2.0 Aタイプ
電気接続ポート 2, 芯数	4
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	4
ケーブル長	1.8 m
ケーブル特性	標準
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし