

タイマ  
PZVT-300-SEC  
製品番号: 150239

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 構造               | 空気圧カウンタ                                                    |
| スイッチオフ圧力         | 0.1 bar                                                    |
| 作動圧力             | 2 bar...6 bar                                              |
| スイッチオン圧力         | 1.6 bar                                                    |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 50 L/min                                                   |
| 調整可能な遅延時間        | 20 s...300 s                                               |
| 設定精度             | ±6 s                                                       |
| リセット時の一時停止期間     | 200 ms                                                     |
| 時間設定の繰返し精度       | ±3s                                                        |
| 防爆               | ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX) |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                             |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転不可                                                     |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 保護等級             | IP54<br>保護キャップおよびパネルフレーム付<br>IEC 60529に準拠                  |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                                             |
| 製品質量             | 45 g                                                       |
| 取付方法             | フロントパネル取付                                                  |
| 空気圧接続            | 雌ねじM5                                                      |
| 材料に関する注意事項       | RoHS準拠                                                     |
| 材質 ハウジング         | ABS                                                        |