

ガイドユニット FENG-32-400-KF

製品番号: 150290

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	400 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 Fy	750 N
最大力 Fy 静的	1020 N
許容力 Fz	750 N
最大力 Fz 静的	1020 N
最大トルク Mx	28 Nm
最大静的トルク Mx	38 Nm
許容トルク My	34 Nm
最大トルク My 静的	46 Nm
最大トルク Mz	34 Nm
許容トルク Mz(静的)	46 Nm
変位力	15 N
製品質量	2250 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼成し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト