


近接センサ
SIEN-M5B-NO-K-L
製品番号: 150372

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 60947-5-2
認証	RCM マーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
算定スイッチング距離	0.8 mm
周囲温度	-25 °C...70 °C
一定条件における繰返し精度	0.01mm
スイッチング出力	NPN
スイッチエレメント機能	ノーマルクローズ
最大スイッチング周波数	5000 Hz
最大出力電流	200 mA
短絡抵抗	周期的
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
極性保護	すべての電気接続用
電気接続	3芯 ケーブル
ケーブル長	2.5 m
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
サイズ	M5x0.5
取付方法	ロックナット付 フラッシュ
締付トルク	1.5 Nm
製品質量	33.6 g
材質 ハウジング	PA ステンレス
切換状態表示	LED 黄
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保護等級	IP67
サージ電圧耐性	1 kV
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

特徴	値
汚染度	3
センサ追加情報の選択	スタンダード検出距離装備
電気出力	NPN
選択 センサ仕様	標準