


カートリッジシリンダ
EGZ-16-5
製品番号: 15039

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	16mm
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	プッシング 単動式
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片側ピストンロッド
作動圧力	2 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油<0.1mg/m³、ISO 8573-1:2010に準拠[-:-:2]
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
アクチュエータ取付時の締付トルク	50 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力	109 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	109 N
取付方法	雄ネジ付 ロックナット付 オプション:
空気圧接続	M5
材質: カバー	POM
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
材質 ピストンロッド	高合金鋼