

真空パッドホルダ
VAL-1/8-10
製品番号: 151210

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	10 mm
取付位置	任意
構造	真空ポート 上
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	62 g
取付方法	雄ねじ M22x1.5付
サクションカップマウント	G 1/8
真空接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ
材質 リテーナ	アルミ POM ステンレス