


近接センサ
SMEO-4U-S-LED-24 B
製品番号: 151526

FESTO



データシート

特徴	値
形状	丸型
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
測定原理	磁気リード
周囲温度	-20 °C...60 °C
繰返し精度	0.2 mm
スイッチング出力	接触, 双極
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
スイッチオン時間	0.5 ms
スイッチオフ時間	0.03 ms
最大スイッチング周波数	800 Hz
最大出力電流	500 mA
最大スイッチング容量 DC	10 W
誘導抑制回路	MZ, MY, MEコイルに適合
短絡抵抗	いいえ
作動電圧範囲 DC	12 V...27 V
残存リップル	10%
極性保護	いいえ
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ ねじ式ロック 回転不可
電気ポート 1, 互換性のある取付方法	ラッチ式ロックに対応 回転式ねじロックに対応
取付方法	アクセサリ付
取付位置	任意
製品質量	6 g
材質 ハウジング	PET

特徴	値
切換状態表示	LED 黄
保護等級	IP67
LABS 認証	VDMA24364-B2-L