


ソケット MSSD-EB

製品番号: 151687

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
ケーブルアウトレット	L型
ケーブルアウトレットの情報	90度回転可能
取付位置	任意
製品質量	11 g
電気接続	3ピン ソケット L型ソケット タイプC DIN EN 175301-803準拠 DIN EN 61984に準拠 角形 MSEB 角型 MSN2
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 芯数	3
電気接続 2	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...300 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	6 A
電流容量	6 A
サージ電圧耐性	4 kV
保護アース端子	あり
ケーブルコネクタ	Pg 7
ケーブル径	6 mm...8 mm
許容ケーブル径	7.5 mm
導体公称断面	0.75 mm ²
断面積	0.75 mm ²

特徴	値
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-45 °C...90 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
材質 ハウジング	プラスチック
ハウジングのカラー	黒
材質 シール	NBR