

ロッドレスシリンダ DGO-1/2"- -P-A-B

製品番号: 15227

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0.04 in...157 in
ピストン径	1/2"
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
ガイド	軸受ガイド
作動圧力	2 bar...7 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	68 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	68 N
空気圧接続	10-32 UNF-2B