

真空パッド  
VAS-125-3/8-NBR  
製品番号: 152605

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                         |
|---------------|-------------------------------------------|
| 呼び径           | 7 mm                                      |
| サクシヨンカップ径     | 125 mm                                    |
| 有効サクシヨンカップ径   | 105 mm                                    |
| 接続位置          | 上                                         |
| サクシヨンカップ形状    | 丸型 フラット                                   |
| 使用圧力          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力          | -0.95 bar...0 bar                         |
| 定格作動圧力        | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi       |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気             |
| LABS 認証       | VDMA24364-A1-L                            |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C                            |
| 真空 70%時の離脱力   | 606 N                                     |
| 公称使用圧力における保持力 | 606 N                                     |
| 固定ねじ          | G3/8                                      |
| サクシヨンカップマウント  | G3/8                                      |
| 真空接続          | G3/8                                      |
| 色             | 黒                                         |
| ショア硬さ         | 70±5                                      |
| ねじ付トラニオン材質    | 亜鉛ダイキャスト                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                    |
| サクシヨンカップ材質    | NBR                                       |