


スピードコントローラ

GR-1/8X2-B

製品番号: 152612

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
調整部品	ローレットネジ
取付方法	フロントパネル取付 取付穴付 オプション:
制御流れの標準流量	205 L/min
制御流れ方向の標準流量	190 L/min
作動圧力	0.5 bar...10 bar
周囲温度	-20 °C...60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...60 °C
呼び径	3 mm
製品質量	54 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質 スリーブ	POM
材質 調整ねじ	ステンレス
材質: ナット	鍛造アルミ合金