


アングルマニホールド
NAVW-1/4-1-ISO
製品番号: 152789

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
規格準拠	ISO 5599-1
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油<0.1mg/m ³ 、ISO 8573-1:2010に準拠[...:2]
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...80 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	320 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続12/14	G1/8
コネクタ パイロット補助エア 12	G1/8
接続 外部パイロット 14	G1/8
パイロットエア接続 12	G1/8
パイロットエア接続14	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
材質 サブベース	アルミダイキャスト