

アングルマニホールド NAVW-1/4-NPT-1

製品番号: 152792

FESTO



データシート

特徴	値
幅	110 mm
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa
作動圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油<0.1mg/m ³ 、ISO 8573-1:2010に準拠[-:-:2]
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...80 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続12/14	NPT1/8
コネクタ パイロット補助エア 12	NPT1/8
接続 外部パイロット 14	NPT1/8
パイロットエア接続 12	NPT1/8
パイロットエア接続14	NPT1/8
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
空気圧接続 4	1/4 NPT
材質 サブベース	アルミダイキャスト