

# アングルマニホールド NAVW-3/8-NPT-2

製品番号: 152793

FESTO



## データシート

| 特徴                | 値                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 幅                 | 135 mm                                                |
| 取付位置              | 任意                                                    |
| 使用圧力              | 0 MPa...1.6 MPa                                       |
| 作動圧力              | 0 bar...16 bar                                        |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                        |
| 使用流体/制御流体の情報      | エステル油<0.1mg/m <sup>3</sup> 、ISO 8573-1:2010に準拠[-:-:2] |
| LABS 認証           | VDMA24364-B2-L                                        |
| 保管温度              | -20 °C...80 °C                                        |
| 流体温度              | -10 °C...60 °C                                        |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                                        |
| 取付方法 サブプレート       | 取付穴付                                                  |
| 取付方法              | 取付穴付                                                  |
| パイロットエア接続12/14    | NPT1/8                                                |
| コネクタ パイロット補助エア 12 | NPT1/8                                                |
| 接続 外部パイロット 14     | NPT1/8                                                |
| パイロットエア接続 12      | NPT1/8                                                |
| パイロットエア接続14       | NPT1/8                                                |
| エア接続ポート 1         | 3/8 NPT                                               |
| 空気圧接続 2           | NPT3/8                                                |
| 空気圧接続 4           | 3/8 NPT                                               |
| 材質 サブベース          | アルミダイキャスト                                             |