

オートドレン WA-2

製品番号: 152810

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	機械式
取付位置	垂直 ±5°
手動操作	ノンロック
ドレン	全自動式
構造	外部制御 機械式 全自動
測定項目	充填レベル
バルブ機能	2ポート NO
作動圧力	1.5 bar...14 bar
作動流体	水
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	92 g
取付方法	インライン
ドレン排出用接続部	PK-4
空気圧接続	M9
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金