

# メス隔壁ストレート

## QSSF-1/4-6-B

製品番号: 153164

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                  |
| 呼び径           | 5 mm                                                                |
| 取付位置          | 任意                                                                  |
| 形状            | 隔壁                                                                  |
| 発注単位          | 10                                                                  |
| 構造            | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                                 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                        |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| クリーンルーム等級     | ISO 14644-1準拠, クラス4                                                 |
| 周囲温度          | -10 °C...80 °C                                                      |
| 定格締付トルク       | 9 Nm                                                                |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20%                                                                |
| 製品質量          | 27 g                                                                |
| 取付方法          | 六角ねじ SW17                                                           |
| エア接続ポート 1     | 雌ねじ G1/4                                                            |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径6mm用                                                         |
| 色 リリースリング     | 青                                                                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |
| リリースリング材質     | POM                                                                 |
| 材質: ナット       | 真鍮ニッケルメッキ                                                           |
| チューブシール材質     | NBR                                                                 |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                               |

