

プッシュインスリーブ
QSH-12
製品番号: 153255

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	9 mm
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	3 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ Φ12mm
空気圧接続 2	ワンタッチスリーブ Φ12mm
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PBT