

# ストップストレート

## QSMK-M5-4

製品番号: 153291

FESTO



### データシート

| 特徴             | 値                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                                                                                                                |
| 呼び径            | 1.4 mm                                                                                                                                                            |
| 許容チューブタイプ      | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| チューブ挿入深さ       | 12.7 mm                                                                                                                                                           |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                                                                                                                            |
| 取付位置           | 任意                                                                                                                                                                |
| 形状             | ストレート形                                                                                                                                                            |
| 発注単位           | 1                                                                                                                                                                 |
| 構造             | Push-Pull方式                                                                                                                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| 温度依存性使用圧力      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気                                                                                                                                   |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                                                                                                                             |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                                                                                                                         |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| 周囲温度           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| 定格締付トルク        | 1.2 Nm                                                                                                                                                            |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                                                                                                                              |

| 特徴            | 値           |
|---------------|-------------|
| 製品質量          | 7.1 g       |
| 取付方法          | 六角ねじ SW8    |
| エア接続ポート 1     | 雄ねじM5       |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用 |
| 色 リリースリング     | 青           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠      |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, ニッケルめっき |
| リリースリング材質     | POM         |
| チューブシール材質     | NBR         |
| チューブ止め具材質     | ステンレス       |