

# ロータリストレート

## QSR-1/8-4

製品番号: 153401

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                  |
| 呼び径            | 2.1 mm                                                              |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング                                                              |
| 取付位置           | 任意                                                                  |
| 形状             | ストレート形                                                              |
| 発注単位           | 1                                                                   |
| 構造             | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 温度依存性使用圧力      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 最高回転数          | 500 1/min                                                           |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:::] 準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                                                        |
| 許容ラジアルトルク      | 0.006 Nm                                                            |
| 定格締付トルク        | 7 Nm                                                                |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                                |
| 製品質量           | 14 g                                                                |
| 取付方法           | 六角ねじ SW12                                                           |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ R1/8                                                            |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径4mm用                                                         |
| 色 リリースリング      | 青                                                                   |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき                                                           |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS 準拠                                                             |
| 材質 ハウジング       | PBT                                                                 |
| リリースリング材質      | POM                                                                 |
| チューブシール材質      | NBR                                                                 |

| 特徴        | 値     |
|-----------|-------|
| チューブ止め具材質 | ステンレス |