

チェックバルブ  
HB-1/2-QS-12  
製品番号: 153461

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                              |
|------------------|--------------------------------|
| バルブ機能            | 一方向絞り機能                        |
| エア接続ポート 1        | QS-12                          |
| 空気圧接続 2          | R1/2                           |
| 取付方法             | ねじ込み式                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 2206 L/min                     |
| 作動圧力             | -1 bar...10 bar                |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                   |
| 材質 ハウジング         | アルミ, アルマイト                     |
| ハウジングのカラー        | シルバー                           |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気 |
| 開時の最小差圧          | 0.1 bar                        |
| 最低差圧 閉じる         | 0.2 bar                        |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 製品質量             | 69 g                           |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                         |