

ボールバルブ
QH-QS-6-1/8
製品番号: 153487

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 双安定
エア接続ポート 1	R1/8
空気圧接続 2	QS-6
操作方法	手動
取付方法	ねじ込み式
標準公称流量(DIN 1343)	560 L/min
呼び径	2.5 mm
使用圧力	-0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	-1 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBTP
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
シーリング原理	ソフト
構造	ボールバルブ
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	14 g
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠