

メス隔壁ストレート
QSSF-3/8-5/16-U
製品番号: 153774

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	7 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	隔壁
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク	24 Nm
製品質量	31 g
取付方法	六角ねじ 3/4
エア接続ポート 1	雌ねじ 3/8 NPT
空気圧接続 2	チューブ外径 5/16" に対応
周囲温度 華氏	14 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス