

プッシュインスリーブ
QSH-3/8-U
製品番号: 153821

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1.5 g
エア接続ポート 1	プッシュインスリーブ 径 3/8インチ
空気圧接続 2	ワンタッチスリーブ Φ3/8インチ
周囲温度 華氏	14 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PBT