

プッシュインスリーブ  
QSH-1/2-U  
製品番号: 153822

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                |
| 取付位置          | 任意                                                                |
| 形状            | ストレート形                                                            |
| 発注単位          | 1                                                                 |
| 構造            | Push-Pull方式                                                       |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 海洋仕様          | 証明書を参照                                                            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気                                    |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                             |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                                                    |
| 製品質量          | 3 g                                                               |
| エア接続ポート 1     | ワンタッチスリーブ Φ1/2インチ                                                 |
| 空気圧接続 2       | ワンタッチスリーブ Φ1/2インチ                                                 |
| 周囲温度 華氏       | 14 °F...140 °F                                                    |
| 色 リリースリング     | グレー                                                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質ハウジング       | PBT                                                               |